

Контакты EPIC® SIGNAL D-SUB

Контакты EPIC® SIGNAL DSUB для M23 DSUB, модуль MC 20, гигабитный модуль MH

Информация

Изготовлено в Германии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Износостойкие



Напряжение

Техническая информация

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 0,25 мм² ... 1,0 мм²

Материал:

позолоченные контакты CuZn / Au

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Контакты ERIC® SIGNAL D-SUB

Артикул	Обозначение	Описание	Описание	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Packaging unit
44423357	D-SUB 1,0 обточенные	Вставки M23 D-Sub	Вывод 1 мм под обжатие 0,25-1,0 мм ²	Штыревой контакт	0.25 - 1.0	Au	6	100
44423356	D-SUB 1,0 обточенные	Вставки M23 D-Sub	Гнездо 1 мм под обжатие 0,25-1,0 мм ²	Гнездо	0.25 - 1.0	Au	6	100

Последнее обновление (30.07.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16