

EPIC® MC BUS

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Экранированный модуль для передачи данных, кат. 5е до Гбит/с, соединение обжимом обеспечивает устойчивость к вибрации на длительный срок, кабельный зажим 3–9 мм

Информация

Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



ЭМС

Преимущества

Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Кат. 5е до 1 Гбит/с

хомут для кабеля 3—9 мм

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Области применения

Машиностроение

Робототехника

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Возобновляемые источники энергии

Техническая информация

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC BUS

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	50
Номинальное импульсное напряжение:	0,8 кВ
Номинальный ток, А:	10
Степень загрязнения:	3
Количество контактов:	8
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм ²
Материал:	РА
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	-40 °C +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MC BUS

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MC BUS					
10390410	EPIC® MCS BUS 2x(4) CM	Штыревой контакт	2x (4 + экран)	2	10
10390411	EPIC® MCB BUS 2x(4) CM	Гнездо	2x (4 + экран)	2	10
EPIC® MC BUS PIN					
10390412	EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CM	Штыревой контакт	4 + экран	-	10
10390413	EPIC® MCB BUS PIN 1x(4) CM	Гнездо	4 + экран	-	10

EPIC® MC BUS

