

## EPIC® MC Модуль: 20 конт.

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Многоамперный модуль с 20 контактами в течение короткого времени способен выдерживать температуры до +125 градусов и подходит, например, для применения в системах управления.

### Информация

Подходит для контактов на катушке

Могут использоваться в опрессовочной машине



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

### Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Печатные машины

Техника управления

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель  
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный

Последнее обновление (10.04.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® MC Модуль: 20 конт.**

	соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	100 В
Номинальный ток, А:	4 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	20
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм <sup>2</sup>
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® MC Модуль: 20 конт.**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: 20-конт.					
10383600	MCS 20 CG	Штыревой контакт	20	1	10
10383700	MCB 20 CG	Гнездо	20	1	10

Последнее обновление (10.04.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16