

## EPIC® MC Модуль: Universal Bus


The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Универсальный шинный модуль имеет винтовое соединение и предназначен для использования в системах управления и освещения, а также в акустических системах.


### Информация

Соединитель для экранированных кабелей передачи данных


Рычаг для быстрого удаления модуля



M



F



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

### Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Техника управления

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель  
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный  
соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

30 В

Номинальный ток, А:

1 А

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MC Модуль: Universal Bus

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Степень загрязнения:           | 3                                             |
| Контакты:                      | Медный сплав, позолоченные                    |
| Количество контактов:          | 4 + экран                                     |
| Допустимые сечения жил кабеля: | Винтовое соединение: 0,08-1,5 мм <sup>2</sup> |
| Количество разъединений:       | 100                                           |
| Температурный диапазон:        | -20 °C ... +85 °C                             |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## EPIC® MC Модуль: Universal Bus

| Артикул               | Обозначение    | Тип контакта     | Количество рабочих контактов | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Модуль: Universal Bus |                |                  |                              |                |                   |
| 10390600              | EPIC® MCS 4 SS | Штыревой контакт | 4 + экран                    | 1              | 5                 |
| 10390700              | EPIC® MCS 4 BS | Гнездо           | 4 + экран                    | 1              | 5                 |