

## EPIC® STA 14 Винтовое соединение

Изоляторы STA с пружинным типом соединения


Вставка с винтовым соединением имеет мощные пружины контактов и представляет собой проверенное изделие для распределительных шкафов и систем управления.

### Информация

Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды

Механически прочные пружинные контакты

Made in Germany



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам

Изоляторы STA с пружинным типом соединения

### Области применения

Оборудование управления

Компоновка на основе сменных модулей

Электронная лаборатория

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 24 В AC, 60 В DC

UL: 48 В

CSA: 48 В

Последнее обновление (16.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® STA 14 Винтовое соединение

Номинальный ток, А:	IEC: 7,5 А UL: 7,5 А CSA: 7,5 А
Степень загрязнения:	2
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Контакты:	Медный сплав, покрытие оловом
Количество контактов:	14
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>
Длина удаленной изоляции (мм):	5
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	-40°С до +80°С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® СТА 14 Винтовое соединение**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
СТА 14 винтовое соединение				
10491100	СТА 14 SS	Штыревой контакт	1–14	5
10493100	СТА 14 FS	Пружина	1–14	5

Последнее обновление (16.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16