

EPIC® STA 20 Соединение пайкой

Изоляторы STA с пружинным типом соединения


Вставка для штекеров для соединения пайкой идеально подходит для распределительных шкафов. Кроме того, она содержит усиленные пружины контактов.

Информация

Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды

Механически прочные пружинные контакты

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам

Изоляторы STA с пружинным типом соединения

Области применения

Оборудование управления

Компоновка на основе сменных модулей

Электронная лаборатория

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 24 В AC, 60 В DC

UL: 48 В

CSA: 48 В

Номинальный ток, А:

IEC: 7 А

Последнее обновление (18.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 20 Соединение пайкой

	UL: 7 A CSA: 7 A
Степень загрязнения:	2
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Контакты:	Медный сплав, покрытие оловом
Количество контактов:	20
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение пайкой: до 1,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	5
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	-40 °C до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® STA 20 Соединение пайкой

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Packaging unit
STA 20 соединение пайкой				
10500200	STA 20 SL	Штыревой контакт	1-20	5
10502200	STA 20 FL	Пружина	1-20	5