



EPIC® TB-H-BE 16

Для удобного и наглядного электромонтажа в распределительных шкафах. Монтаж в накладных корпусах

Стандартная вставка идеально подходит для распределительных шкафов, имеет 16 контактов и может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Для соединения в распределительных шкафах
Конструктивный размер с 6 или 10 контактами, онлайн



Преимущества

Стандартные изоляторы H-BE для применения в распределительных электрошкафах
Состыковывается с изоляторами H-BE со штыревыми контактами в корпусах на верхней части штекера
Крепление сбоку = «слева» означает, что, при монтаже клеммного адаптера на левую стенку распределительного шкафа, РЕ-соединение и контакт 1 находятся «сверху»

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов
Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Степень загрязнения:

3

Последнее обновление (24.04.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ТВ-Н-ВЕ 16

Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	16 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0.5 - 4.0 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	13
Количество разъединений:	200
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ЕРІС® ТВ-Н-ВЕ 16

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Крепление сбоку	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
Клеммный адаптер 16-контактный					
70315100	ТВ-Н-ВЕ 16 BRE	Гнездо	Правые	1–16	10
70314100	ТВ-Н-ВЕ 16 BLI	Гнездо	Левые	1–16	10

Последнее обновление (24.04.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® TB-H-BE 16