

EPIC® Инструмент для точёных контактов Н-ВЕ 2,5

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Для работы с кручеными контактами рекомендуется использовать высококачественные профессиональные инструменты, например обжимные клещи и обжимные матрицы.



Характеристики

Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® Инструмент для точёных контактов Н-ВЕ 2,5

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Сечение жилы, мм ²	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент						
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора	-	В футляре	-	1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора	-	Пневматические, 5-10 бар	-	1
11147100	Обжимные матрицы	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	0.14 - 4.0	-	Для контактов Н-D 1,6 крученных, Н-ВЕ 2,5 крученных, МС 2,5 крученных, МН 4.0	1
11147200	Локализатор	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов: Н-D 1,6; Н-ВЕ; МС 2,5 Для штампованных контактов МС 2,5	1

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Инструмент для точёных контактов Н-ВЕ 2,5

11147001