

EPIC® MH 1.0mm точенные контакты

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Информация

Точенные позолоченные контакты с 1 mm диаметром для EPIC® MH Гигабитного модуля
Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления



Преимущества

Точенные позолоченные контакты с 1 mm диаметром для EPIC® MH Гигабитного модуля
Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

Машиностроение, промышленное оборудование
Робототехника
Возобновляемые источники энергии
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Длина удаленной изоляции (мм):

4.2 ± 0.5мм

Материал:

позолоченные контакты CuZn / Au

Количество разъединений:

500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MH 1.0mm точенные контакты

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Поперечное сечение кабеля, AWG	Штук/ед. упаковки
44423285	EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	Штыревой контакт	28.0 - 24.0	100
44423286	EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	Гнездо	28.0 - 24.0	100
44423287	EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	Штыревой контакт	26.0 - 22.0	100
44423288	EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	Гнездо	26.0 - 22.0	100
44423289	EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	Штыревой контакт	24.0 - 20.0	100
44423290	EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	Гнездо	24.0 - 20.0	100