

Контакты EPIC® MN 8,0 мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Не поддерживают горение



Напряжение

Преимущества

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Сопряжение системы EPIC® MN по отраслевым стандартам

Области применения

Машиностроение

Робототехника

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Возобновляемые источники энергии

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Последнее обновление (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Контакты EPIC® MH 8,0 мм

| | |
|--------------------------------|---|
| Классификация ETIM 6: | ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796 Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя |
| Переходное сопротивление: | < 5 мОм |
| Допустимые сечения жил кабеля: | Crimp termination: 0.75 mm ² ... 4.0 mm ² |
| Длина удаленной изоляции (мм): | 18 |
| Количество разъединений: | 500 |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Контакты EPIC® MH 8,0 мм

| Артикул | Обозначение | Тип контакта | Подсоединяемые сечения (мм ²) | Штук/ед. упаковки |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|---|-------------------|
| Контакты EPIC® MH D = 8,0 | | | | |
| 44423242 | EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0 | Штыревой контакт | 10 | 10 |
| 44423246 | EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0 | Гнездо | 10 | 10 |
| 44423243 | EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0 | Штыревой контакт | 16 | 10 |
| 44423247 | EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0 | Гнездо | 16 | 10 |
| 44423244 | EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0 | Штыревой контакт | 25 | 10 |
| 44423248 | EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0 | Гнездо | 25 | 10 |
| 44423245 | EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0 | Штыревой контакт | 35 | 10 |
| 44423249 | EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0 | Гнездо | 35 | 10 |

Последнее обновление (08.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16