


## Контакты EPIC® МН РЕ 10,0 мм

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

### Информация

Защитный провод (РЕ) с обжимными контактами для максимальных сечений  
Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам



### Преимущества

Штифтовые и гнездовые контакты с посеребренной поверхностью и жилой прим. 14 см для соединения РЕ контакта в EPIC® MN Multiframe  
Обжим при помощи инструмента Klauke D 22 и HD серии 13  
Подсоединяемые сечения: 25, 35, 50, 70 и 95 мм<sup>2</sup>

### Области применения

Машиностроение  
Возобновляемые источники энергии  
Конструирование средств проверки  
Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

### Техническая информация

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допустимые сечения жил кабеля: | Соединение обжимом: 25 мм <sup>2</sup> ... 95 мм <sup>2</sup><br>Литца 4 мм <sup>2</sup> для соединения с РЕ на раме модуля |
| Длина удаленной изоляции (мм): | 20                                                                                                                          |
| Материал:                      | brass silver plated CuZn / Ag                                                                                               |
| Количество разъединений:       | 500                                                                                                                         |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Контакты EPIC



MH PE 10,0 мм

| Артикул                                     | Обозначение                          | Тип контакта     | Подсоединяемые сечения (мм²) | PL_VERPACKUNGSEINHEIT1 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| Контакты защитного провода EPIC® MH 10,0 мм |                                      |                  |                              |                        |
| 44423344                                    | EPIC® MH PE SCEM AG 25sqmm<br>D=10.0 | Штыревой контакт | 25                           | 1                      |
| 44423345                                    | EPIC® MH PE BCEM AG 25sqmm<br>D=10.0 | Гнездо           | 25                           | 1                      |
| 44423346                                    | EPIC® MH PE SCEM AG 35sqmm<br>D=10.0 | Штыревой контакт | 35                           | 1                      |
| 44423347                                    | EPIC® MH PE BCEM AG 35sqmm<br>D=10.0 | Гнездо           | 35                           | 1                      |
| 44423348                                    | EPIC® MH PE SCEM AG 50sqmm<br>D=10.0 | Штыревой контакт | 50                           | 1                      |
| 44423349                                    | EPIC® MH PE BCEM AG 50sqmm<br>D=10.0 | Гнездо           | 50                           | 1                      |
| 44423350                                    | EPIC® MH PE SCEM AG 70sqmm<br>D=10.0 | Штыревой контакт | 70                           | 1                      |
| 44423351                                    | EPIC® MH PE BCEM AG 70sqmm<br>D=10.0 | Гнездо           | 70                           | 1                      |
| 44423352                                    | EPIC® MH PE SCEM AG 95sqmm<br>D=10.0 | Штыревой контакт | 95                           | 1                      |
| 44423353                                    | EPIC® MH PE BCEM AG 95sqmm<br>D=10.0 | Гнездо           | 95                           | 1                      |