

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


Корпус для установки в прямоугольные штекерные соединители имеет два кабельных ввода и винт для поперечной скобы. Она может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Для легкого подключения двух кабелей

Защитная крышка из металла с надежной скобой

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

Прилитые промежуточные штуцеры для простого монтажа кабельного ввода

Больше пространства для внутренней разводки

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

Характеристики

Фиксированный корпус, высокий
Винты для поперечных скоб
2 ввода для кабеля
Защитная крышка из металла

Техническая информация

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя |
| Материал: | Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Класс защиты: | IP 65 (заблокирован) IP 40 (крышка закрыта) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный) |
| VDE-испытания: | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770 |
| Температурный диапазон: | от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

| Артикул | Обозначение | M | PG | Packaging unit |
|--|---------------------|----|----|----------------|
| H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечных скоб, высокий) | | | | |
| 70146200 | H-B 24 SDRLH-BO 21 | - | 21 | 5 |
| 70146400 | H-B 24 SDRLH-BO 29 | - | 29 | 5 |
| 79146400 | H-B 24 SDRLH-BO M32 | 32 | - | 5 |

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16