

## EPIC® H-B 24 TBF-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Универсальный корпус из металла с продольной скобой и прямым кабельным вводом идеально подходит для использования в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

### Информация

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

Прилитые промежуточные штуцеры для простого монтажа кабельного ввода

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

## EPIC® H-B 24 TBF-LB

### Характеристики

Корпус подвижный, низкий  
1 продольная скоба  
Ввод кабеля прямо  
Типы с / без промежуточного штуцера

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437  
ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437  
Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
Скоба: оцинкованная сталь  
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)  
NEMA 250, UL50E: 12 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.  
№:B437  
UL-испытан:  
Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратко временно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## EPIC® H-B 24 TBF-LB

| Артикул                                                             | Обозначение       | M  | PG | Промежуточный штуцер | Штук/ед. упаковки |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------|
| H-B корпуса: корпус подвижный (1 ввод для кабеля, продольная скоба) |                   |    |    |                      |                   |
| 10127900                                                            | H-B 24 TBF-LB 21  | -  | 21 | да                   | 5                 |
| 10117900                                                            | H-B 24 TBF-LB 29  | -  | 29 | да                   | 5                 |
| 19127900                                                            | H-B 24 TBF-LB M25 | 25 | -  | -                    | 5                 |
| 19117900                                                            | H-B 24 TBF-LB M32 | 32 | -  | -                    | 5                 |