EPIC® H-B 24 TBFH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт


Универсальный корпус из металла с двумя поперечными скобами и прямым кабельным вводом в течение короткого времени способен выдерживать температуры до +125 градусов.

Информация

Больше пространства для внутренней разводки
Две двойные скобы для повышенной безопасности
Класс защиты UL50E, испытано







- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Механическая стойкость
- Износостойкие
- Водонепроницаемые

Преимущества

Прочное крепление 4 винтами
Прилитые промежуточные штуцеры для простого монтажа кабельного ввода

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TBFH

Характеристики

Корпус подвижный, высокий
2 поперечные скобы
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TBFH

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус подвижный (прямой ввод кабеля, поперечные скобы, высокий)					
70140400	H-B 24 TBFH 21	-	21	да	5
70140600	H-B 24 TBFH 29	-	29	да	5
79140400	H-B 24 TBFH M25	25	-	-	5
79140600	H-B 24 TBFH M32	32	-	-	5

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16