


EPIC® H-B 32 TBF

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

Корпус штекера отличается высокой надежностью благодаря двум скобам. Кроме того, он содержит корпус муфты и прямой кабельный ввод.



Преимущества

Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника управления
Переработка пластмасс

Характеристики

Корпус подвижный
2 поперечные скобы
Ввод кабеля прямо
Типы с / без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TBF

соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 32 TBF

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус подвижный (прямой ввод кабеля, поперечная скоба)					
10139500	H-B 32 TBF 29	-	29	да	5
19139500	H-B 32 TBF M32	32	-	-	5