

EPIC® MH 1 250A

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

EPIC® MH 1 250A

Информация

Высоковольтный модуль до 250 А с защитой от касания для обеспечения максимальной безопасности
Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Электротранспорт



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Большой диапазон размеров резьбы



Надёжность



Напряжение

Преимущества

Высоковольтный модуль, 1-полюсный для передачи большого количества энергии

Защита от касания для обеспечения максимальной безопасности (protected)

Соединение обжимом до 95 мм² для максимальной защиты от контакта с проводом

Модуль с защитным проводом (PE) для надежного соединения с PE и соединения с рамой и корпусом
Railway applications

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 250A

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

Машиностроение
Возобновляемые источники энергии
Конструирование средств проверки
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002312
Номинальное напряжение, В:	1000 В AC/DC
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	250
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Количество контактов:	1
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 25 мм ² ... 95 мм ²
Материал:	РА, полиамид
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® MN 1 250A

Артикул	Обозначение	Тип контакта	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
44423342	EPIC® MHS 1 CM 250A	Штыревой контакт	2	10
44423328	EPIC® MHS 1 CM 250A protected	Штыревой контакт	2	10
44423329	EPIC® MHB 1 CM 250A protected	Гнездо	2	10