

EPIC® MH 2 40A

High flexibility by the use of any combination of modules in one connector

2-pole rectangular connector insert for modular system EPIC® MH, powerful up to 40 A, also for railway applications.

Информация

Power module 2 pole for compact power transmission

Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Не поддерживают горение

Преимущества

Module with 2 power contacts for power supply up to 40 A and voltages up to 1000 V.

Modular assembled connectors are pluggable with market standard connectors.

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Different crimp contacts available for different conductor cross-sections.

Snaps effortlessly into the fixed EPIC® MH multi-frame with a clicking sound. Easier to assemble than folding and sliding frames.

Области применения

For the production of a modular connector insert.

Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.

Can be used in rail vehicles in compliance with standards (fire behaviour test according to DIN EN 45545-2:2016-02, requirement sets R22 and R23, hazard levels HL1, HL2 and HL3).

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 40A

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1000 В AC/DC
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	40
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 5 мОм
Количество контактов:	2
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 1,5—10 мм ²
Материал:	Полиамид, усиленный стекловолокном
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	UL: in preparation
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® MN 2 40A

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке
44423364	EPIC® MHS 2 40A CM	Штыревой контакт	2	1
44423365	EPIC® MHB 2 40A CM	Гнездо	2	1

EPIC® MH 2 40A

