

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Модульный соединитель, стойкий к атмосферным воздействиям, для монтажа фотогальванических модулей

EPIC® SOLAR 4Plus M

Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором

Практичный набор для монтажников, состоящий из 10 пар штекеров

Изготовлено в Германии



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений



Напряжение



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Низкое переходное сопротивление контакта для эффективной передачи электроэнергии

Соединение обжимом, для надежного монтажа на местах

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Надежное соединение, разблокировка возможна только с инструментом, соответ. NEC стандарту
Протестирован TÜV в соответствии с IEC 62852: штекерный соединитель для применения с постоянным напряжением в фотогальванических электрических системах

Области применения

Фотогальванические системы
Кристаллические и тонкоплёночные конструкции
Трекер для солнечных батарей

Характеристики

Практичный набор для монтажников, состоящий из 10 пар штекеров, в том числе обжимных контактов
4 мм соединительная система с двойным стопором
Системное напряжение 1500 В для современных фотогальванических электрических установок большой мощности
Сертификат TÜV Rheinland:
R 60134622

Техническая информация

Номинальное напряжение, В:	1.5 кВ
Номинальное импульсное напряжение:	16 кВ
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 0.5 mOhm
Материал:	РА, полиамид
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
Количество разъединений:	100
Тип защиты:	II
Температурный диапазон:	от -40 до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Артикул	Обозначение	Сечение, мм ²	Диапазон зажима, мм	Номинальный ток, А	Длина, м
EPIC® SOLAR 4Plus набор с конфекционными свойствами, 10 пар штекеров, включая контакты					
44428255	EPIC® SOLAR 4Plus M+F 4mm ² ... 6mm ² Set	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	1

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16