

## Изолирующие трубки ISY

Изолирующая трубка ISY из ПВХ для обвязки и изоляции кабелей



### Области применения

Изолирующая трубка  
Для изоляции мест подключений

### Характеристики

Гладкая поверхность

### Стандарты / Сертификаты соответствия

IEC 60684-3-100

### Примечание

Не для термоусаживания

### Конструкция

Цвета: черный RAL 9005, белый аналогичный RAL 9003

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002254 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254 Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля
Примечание:	Электрическая прочность: 14 кВ/мм
Информация:	Без ткани
Поставляемые цвета:	чёрный и белый
Материал:	Мягкий ПВХ-пластикат
Температурный диапазон:	-20 °C ... +85 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Изолирующие трубки ISY**

Артикул	Обозначение	Цвет	Внутренний Ø x толщина стенки, мм	Материал	Метров в ед. упаковки
61793030	ISY 2	чёрный	2 x 0.4	PVC	1000
61793040	ISY 3	чёрный	3 x 0.4	PVC	750
61793050	ISY 4	чёрный	4 x 0.5	PVC	500
61793060	ISY 5	чёрный	5 x 0.6	PVC	500
61793070	ISY 6	чёрный	6 x 0.6	PVC	400
61793080	ISY 7	чёрный	7 x 0.7	PVC	500
61793090	ISY 8	чёрный	8 x 0.7	PVC	500
61793100	ISY 9	чёрный	9 x 0.7	PVC	400
61793110	ISY 10	чёрный	10 x 0.7	PVC	300
61793116	ISY 10	белый	10 x 0.7	PVC	300
61793119	ISY 16	чёрный	16 x 1	PVC	150

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16