

## Temflex™ 1500 Изоляционная лента

Temflex™ 1500 — это многоцелевая электроизоляционная лента с клейким слоем из ПВХ. Водонепроницаемая и отвечает требованиям VDE.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Водонепроницаемые

### Преимущества

Водонепроницаемые  
Для одностороннего приклеивания  
Стойкие к основным растворителям  
Самозатухающие

### Области применения

Изоляционная лента из ПВХ для различных областей применения  
Универсальная изоляционная лента для изолирования, вязки в пучки или маркировки

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Тип по стандарту VDE: Type 5

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000128 ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128 Описание класса ETIM 6.0: Скотч
Примечание:	Удлинение при разрыве: 170 % Усилие разрыва: 20 Н / 10 мм
Информация:	Толщина: 0,15 мм
Материал:	ПВХ - пластикат
Испытательное напряжение:	Диэлектрическая прочность: 40 кВ/мм

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## Temflex™ 1500 Изоляционная лента

Температурный диапазон: от 0 °C до +90 °C

### Комментарий

Temflex™ – зарегистрированный товарный знак ЗМ

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Temflex™ 1500 Изоляционная лента**

Артикул	Обозначение	Цвет	Длина (м) x Ширина ленты (мм) x Толщина (мм)	Материал	Штук/ед. упаковки
61721040	Temflex □ 1015	белый	10 x 15 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex □ 1015	чёрный	10 x 15 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex □ 1015	зеленый	10 x 15 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex □ 1015	голубой	10 x 15 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex □ 1015	красный	10 x 15 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex □ 1015	желто/зеленый	10 x 15 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex □ 1015	желтый	10 x 15 x 0.15	PVC	10
61721090	Temflex □ 2515	чёрный	25 x 15 x 0.15	PVC	10
61721100	Temflex □ 2515	белый	25 x 15 x 0.15	PVC	10
61721110	Temflex □ 2515	голубой	25 x 15 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex □ 2515	красный	25 x 15 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex □ 2515	зеленый	25 x 15 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex □ 2525	чёрный	25 x 25 x 0.15	PVC	10

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16