

PROTECT-C Термоусаживаемая трубка

Термоусадочная трубка PROTECT-C с внутренним клеящимся слоем с хорошей стойкостью к воздействию химических веществ и высокой стойкостью к воздействию погодных условий. Коэффициент усадки 3:1.

Информация

Двойная толщина стенки



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Водонепроницаемые

Преимущества

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Высокие механические нагрузки

Стойкие к атмосферным влияниям

Высокий коэффициент термоусадки и клейкая поверхность

Области применения

Особенно подходят для защиты от коррозии и влаги, а также для многопрофильных компонентов

Характеристики

Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену без силикона

Стойкие к УФ-излучению

Комплектация

Упаковка из пластика, 0,6 м

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217

Последнее обновление (19.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

PROTECT-C Термоусаживаемая трубка

Примечание:	Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг Двойная толщина стенки Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм
Информация:	Коэффициент термоусадки: 3:1
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем Не содержит кремния, кадмия и свинца
Температурный диапазон:	от -55 до +110 °С Температура термоусадки: > 100 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ПРОТЕКТ-С Термоусаживаемая трубка

Артикул	Обозначение	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Метров в ед. упаковки	Количество
61742449	ПРОТЕКТ-С 3/1 ВК	3 - 1	1,0	12	1
61742450	ПРОТЕКТ-С 6/2 ВК	6 - 2	1,1	9	1
61742451	ПРОТЕКТ-С 9/3 ВК	9 - 3	1,3	6	1
61742452	ПРОТЕКТ-С 12/4 ВК	12 - 4	1,7	5,4	1
61742453	ПРОТЕКТ-С 18/6 ВК	18 - 6	2,0	3,6	1
61742454	ПРОТЕКТ-С 24/8 ВК	24 - 8	2,5	3	1

Последнее обновление (19.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16