

PROTECT-M/PROTECT-T Термоусаживаемая трубка

Термоусадочная трубка TBW/TBM представляет собой термоусадочную трубку со стенкой большой/средней толщины и коэффициентом термоусадки 3:1, предназначена для сложных условий эксплуатации, например под водой или уложенной в грунт.

Информация

Средняя толщина стенки/большая толщина стенки



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к коррозии



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Соответствует жестким механическим требованиям, предъявляемым к кабелям, прокладываемым в воде и в земле
Высокая стойкость к истиранию, коррозии и воздействию химикатов
Стойкие к атмосферным влияниям

Области применения

Термоусаживаемые трубки с толстой и средней толщиной стенки для длительного применения при 90° C и 600 Вольт
Для герметизации и изолирования соединений кабелей, заделки концов и дополнительной оболочки

Характеристики

Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену без силикона
Стойкие к УФ-излучению

Последнее обновление (16.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

PROTECT-M/PROTECT-T Термоусаживаемая трубка

Без галогенов

Комплектация

Пластиковая упаковка, 1 м

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217

Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Примечание:

PROTECT-M: среднестенная PROTECT-T: толстостенная

Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм

Информация:

Коэффициент термоусадки: 3:1

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Температура термоусадки: +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ПРОТЕКТ-М/ПРОТЕКТ-Т Термоусаживаемая трубка

Артикул	Обозначение	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Метров в ед. упаковки	Количество
Средняя толщина стенки					
61742460	ПРОТЕКТ-М 12/3 ВК	12 - 3	2,2	15	1
61742461	ПРОТЕКТ-М 33/8 ВК	33 - 8	2,6	10	1
61742462	ПРОТЕКТ-М 40/12 ВК	40 - 12	2,6	5	1
61742463	ПРОТЕКТ-М 56/17 ВК	56 - 17	2,9	3	1
61742464	ПРОТЕКТ-М 92/26 ВК	92 - 26	3,15	1	1
Толстостенные					
61742455	ПРОТЕКТ-Т 13/3 ВК	13.0 - 3.0	2,65	25	1
61742456	ПРОТЕКТ-Т 19/6 ВК	19 - 6	2,65	15	1
61742457	ПРОТЕКТ-Т 45/13 ВК	45 - 13	3,7	5	1
61742458	ПРОТЕКТ-Т 52/15 ВК	52.0 - 15.0	4,1	3	1
61742459	ПРОТЕКТ-Т 130/45 ВК	130 - 45	4,2	1	1

Последнее обновление (16.02.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16