

## PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

В комплекте термоусадочных трубок PROTECT содержится ассортимент термоусадочных трубок серии PROTECT наиболее распространенных размеров, помещенных в удобную коробку. Комплект используют главным образом при проведении ремонта и технического обслуживания.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж

### Преимущества

Удобный набор термоусаживаемых трубок PROTECT с маленьким пистолетом горячего воздуха в комплекте

### Области применения

Идеальное решение для техобслуживания и ремонта, исследований и разработок, а также мелкосерийного производства

### Характеристики

Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)  
без силикона  
Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)  
UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)

### Примечание

Нет стойкости к моторным маслам

### Комплектация

Набор термоусаживаемых трубок в удобном футляре  
Номенклатура всех распространённых размеров термоусаживаемых трубок типа PROTECT  
Content:  
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## PROTECT Набор термоусаживаемых трубок

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR  
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK  
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR  
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK  
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR  
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE  
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH  
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK  
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR  
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE  
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU  
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK  
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH  
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE  
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU  
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK  
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU  
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK  
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD  
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK  
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU  
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK  
1 x HOT GUN

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217 Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
Примечание:	Одностенное/тонкостенное исполнение Пробивная прочность: 20 кВ/мм
Информация:	Коэффициент термоусадки: 2:1
Материал:	Сшитый полиолефин
Температурный диапазон:	от -55 до +135 °C Температура усадки: +90 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**ПРОТЕСТ Набор термостойких трубок**

Обозначение	Артикул
PROTECT Set	61742465

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16