

PROTECT Термоусаживаемая трубка

Термоусадочный шланг представляет наибольший интерес для рынка Северной Америки в связи с наличием разных сертификатов, в частности CSA и UR. Коэффициент усадки 2:1.

Информация

Тонкая стенка



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение

Преимущества

Гибкие

Отличные физические и механические свойства

Сертифицированы для применения в Северной Америке и Канаде

Области применения

Изоляция, защита и связка кабелей в пучки

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Характеристики

Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)

без силикона

Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия

Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)

UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)

Примечание

Нет стойкости к моторным маслам

PROTECT Термоусаживаемая трубка

Комплектация

Пластиковая упаковка 1,22 м

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217

Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

По запросу:

Другие цвета по запросам

Примечание:

Одностенное/тонкостенное исполнение

Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация:

Коэффициент термоусадки: 2:1

Поставляемые цвета:

Черный прозрачный желто-зеленый

Материал:

Сшитый полиолефин

Температурный диапазон:

от -55 до +135 °C

Температура усадки: +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ПРОТЕСТ Термоусаживаемая трубка

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Метров в ед. упаковки	Количество
61742400	PROTECT 1,2/0,6 BK	чёрный	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742401	PROTECT 1,6/0,8 BK	чёрный	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742402	PROTECT 2,4/1,2 BK	чёрный	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742403	PROTECT 3,2/1,6 BK	чёрный	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742404	PROTECT 4,8/2,4 BK	чёрный	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742405	PROTECT 6,4/3,2 BK	чёрный	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742406	PROTECT 9,5/4,7 BK	чёрный	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742407	PROTECT 12,7/6,4 BK	чёрный	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742408	PROTECT 19,1/9,5 BK	чёрный	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742409	PROTECT 25,4/12,7 BK	чёрный	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742416	PROTECT 3,2/1,6 GN/YE	зелёный/желтый	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742417	PROTECT 4,8/2,4 GN/YE	зелёный/желтый	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742418	PROTECT 6,4/3,2 GN/YE	зелёный/желтый	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742419	PROTECT 9,5/4,7 GN/YE	зелёный/желтый	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742420	PROTECT 12,7/6,4 GN/YE	зелёный/желтый	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742421	PROTECT 19,1/9,5 GN/YE	зелёный/желтый	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742422	PROTECT 25,4/12,7 GN/YE	зелёный/желтый	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1