


Термоусадочный шланг PROTECT-HF

Термоусадочный шланг не содержит галогена и поэтому особенно хорошо подходит для использования в общественных зданиях, аэропортах, больницах и т. д. Кроме того, термоусадочный шланг PROTECT-HF RW имеет допуск для использования на железной дороге.

Информация

Тонкая стенка

Без галогенов



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов

Преимущества

Гибкие

Безгалогеновые изделия в случае пожара не выделяют коррозионные и токсичные газы, трудно воспламеняются, не распространяют горение и выделяют небольшое количество дыма

PROTECT-HF RW: Для более удобного нанесения маркировки возможен сплюснутый вариант, подходит для использования на железной дороге

Области применения

Изоляция, защита и связка кабелей в пучки

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

PROTECT-HF RW: для применения на железной дороге и для маркировки

Характеристики

Без галогенов

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Не распространяют горение

без силикона

Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Термоусадочный шланг PROTECT-HF

PROTECT-HF / коробка: класс горючести FMVSS 302

PROTECT-HF RW: класс горючести ASTM D 635-HB, ж/д стандарты (класс TC 1A согласно BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 образование ядовитых газов при сгорании материала M7

Комплектация

PROTECT-HF в коробке: в компактной, удобной коробке для разматывания

PROTECT-HF: пластиковый пакет с изделиями по 1,22 м

PROTECT-HF RW: поставляется на катушке

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217

Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

По запросу:

Другие цвета по запросам

Примечание:

Одностенное/тонкостенное исполнение

Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация:

Коэффициент термоусадки: 2:1

Поставляемые цвета:

Черный, зелено-желтый, желтый, белый

Материал:

Полиолефин

Температурный диапазон:

Температура усадки: +90 °C

PROTECT-HF / коробка: от -30 °C до +105 °C PROTECT-HF

RW: от -55 °C до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Термоусадочный шланг ПРОТЕСТ-НФ

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Штук/ед. упаковки	Количество
Термоусадочный шланг PROTECT-HF Vox						
61742489	PROTECT-HF Vox 1,2/0,6 BK	чёрный	1.2 - 0.6	0,41	15	1
61742490	PROTECT-HF Vox 1,6/0,8 BK	чёрный	1.6 - 0.8	0,43	15	1
61742491	PROTECT-HF Vox 2,4/1,2 BK	чёрный	2.4 - 1.2	0,51	15	1
61742492	PROTECT-HF Vox 3,2/1,6 BK	чёрный	3.2 - 1.6	0,51	15	1
61742493	PROTECT-HF Vox 4,8/2,4 BK	чёрный	4.8 - 2.4	0,51	12	1
61742494	PROTECT-HF Vox 6,4/3,2 BK	чёрный	6.4 - 3.2	0,65	12	1
61742495	PROTECT-HF Vox 9,5/4,7 BK	чёрный	9.5 - 4.7	0,65	10	1
61742496	PROTECT-HF Vox 12,7/6,4 BK	чёрный	12.7 - 6.4	0,65	8	1
61742497	PROTECT-HF Vox 19,1/9,5 BK	чёрный	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742498	PROTECT-HF Vox 25,4/12,7 BK	чёрный	25.4 - 12.7	0,89	3	1
Термоусадочный шланг PROTECT-HF						
61742472	PROTECT-HF 1,2/0,6 BK	чёрный	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742473	PROTECT-HF 1,6/0,8 BK	чёрный	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742474	PROTECT-HF 2,4/1,2 BK	чёрный	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742475	PROTECT-HF 3,2/1,6 BK	чёрный	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742476	PROTECT-HF 4,8/2,4 BK	чёрный	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742477	PROTECT-HF 6,4/3,2 BK	чёрный	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742478	PROTECT-HF 9,5/4,7 BK	чёрный	9.5 - 4.7	0,65	30,5	1
61742479	PROTECT-HF 12,7/6,4 BK	чёрный	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742480	PROTECT-HF 19,1/9,5 BK	чёрный	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Термоусадочный шланг ПРОТЕСТ-НФ

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Штук/ед. упаковки	Количество
61742481	PROTECT-HF 25,4/12,7 BK	чёрный	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742482	PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE	зелёный/желтый	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742483	PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE	зелёный/желтый	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742484	PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE	зелёный/желтый	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742485	PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE	зелёный/желтый	9.5 - 9.5	0,65	30,5	1
61742486	PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YE	зелёный/желтый	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742487	PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE	зелёный/желтый	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742488	PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE	зелёный/желтый	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
Термоусадочный шланг PROTECT-HF RW						
61742499	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK	чёрный	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742501	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK	чёрный	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742502	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK	чёрный	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742503	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK	чёрный	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742504	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK	чёрный	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742505	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK	чёрный	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742506	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK	чёрный	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742507	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK	чёрный	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742508	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH	белый	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742509	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH	белый	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742510	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH	белый	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742511	PROTECT-HF RW	белый	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

Термоусадочный шланг ПРОТЕСТ-НФ

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм	Штук/ед. упаковки	Количество
	6,4/3,2 WH					
61742512	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH	белый	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742513	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH	белый	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742514	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH	белый	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742523	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH	белый	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742515	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE	желтый	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742516	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE	желтый	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742517	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE	желтый	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742518	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE	желтый	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742519	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE	желтый	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742520	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE	желтый	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742521	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE	желтый	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742522	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE	желтый	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16