


## ТЕВ Ответвительные муфты

Соединительная муфта кабельных ответвлений ТЕВ с клейким внутренним покрытием, которую можно использовать для изоляции и герметизации кабельных сростков.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

### Преимущества

Надежная герметизация благодаря внутреннему термопластичному клеящему слою

Хорошая стойкость к химическим веществам и растворителям

Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

### Области применения

Изолирование и герметизация кабельных соединений

### Конструкция

Двойная толщина стенки

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001170

ETIM 5.0 Class-Description: Проходные/переходные муфты (комплект)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001170

Описание класса ETIM 6.0: Соединительная и разветвительная муфта (гарнитура)

Общее:

Стойкие к УФ-лучам

Информация:

Коэффициент термоусадки: > 2:1

Поставляемые цвета:

Чёрный

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## ТЕВ Ответвительные муфты

Материал:	Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -55°С до +100°С Температура термоусадки: +120°С

### Комментарий

P\* - после усадки +/- 10%; R\* - после усадки +/- 20%

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ТЕВ Ответвительные муфты**

Артикул	Обозначение	Количество жил	Н макс. (мм)	Н мин. (мм)	К max. (мм)	К min. (мм)	Р* мм	R* мм	Штук/ед. упаковки
61830110	ТЕВ 2-30/12	2	30	12	14	4	93	23	10
61830120	ТЕВ2-60/23	2	60	23	25	7,5	118	29	1
61830130	ТЕВ3-60/24	3	60	24	27	7	165	50	1
61830140	ТЕВ4-40/15	4	40	15	13	3	105	26	1
61830150	ТЕВ4-55/21	4	55	21	20	5,5	150	40	1
61830160	ТЕВ4-75/26	4	75	26	28	7,5	175	45	1
61830170	ТЕВ4-90/32	4	90	34	32	10	198	58	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16