

EASY STRIP Инструмент для удаления изоляции

Саморегулирующийся инструмент для удаления изоляции с заменяемыми картриджами / ножами для удаления изоляции, гибкий, эргономичная конструкция, надежный, пригоден для работы с кабелями из тефлона/ПТФЭ



Преимущества

Простое использование инструмента, автоматическая регулировка под соответствующее обжимное сечение

Широкий диапазон использования благодаря сменным картриджам

Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors

Длительный срок эксплуатации, испытан на более чем 150 000 циклов рабочих операций

Эргономичный дизайн благодаря мягким ручкам с оптимальным расстоянием между ними, угловой наклон головки и легкий вес гарантируют удобное использование

Области применения

Сменные режущие элементы обеспечивают точную зачистку кабеля с изоляцией из любого материала

Для стандартных кабелей и проводов (в 90% всех применений осуществляются без мануальной ругулировки инструмента)

Конструкция

Доступен в двух исполнениях

Примечание

Не для одножильных проводов MTW 16 мм²

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163

Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

Общее:

Диапазон сечений для удаления изоляции: 0,02-16 мм²

Вес:

136 гр.

Длина:

Габариты (ДхВхШ): стандарт. версия 191x123x20 мм, RA версия 144x186x23 мм

Информация:

Режущая способность:

Кабели в жесткой оболочке – 1,5 мм²

Гибкие жилы сеч. до 10 мм²

EASY STRIP Инструмент для удаления изоляции**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EASY STRIP Инструмент для удаления изоляции

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Цвет	Для изоляции	Форма лезвий	Штук/ед. упаковки
Стандартная версия с картриджами						
61735800	EASY STRIP вкл. прямой картридж	0.02 - 10	чёрный	PVC	прямая	1
61735805	EASY STRIP вкл. V-картридж	0.1 - 4	голубой	PTFE etc.	V-форма	1
61735807	EASY STRIP вкл. O-кассету	4 - 16	красный	PVC	круглая	1
Версия RA с картриджами						
61735813	EASY STRIP RA вкл. прямой картридж	0.02 - 10	чёрный	PVC	прямая	1
61735814	EASY STRIP RA вкл. V-образный картридж	0.1 - 4	голубой	PTFE etc.	V-форма	1
61735815	EASY STRIP RA вкл. O-кассету	4 - 16	красный	PVC	круглая	1
Сменные катриджи						
61735801	Прямой картридж	0.02 - 10	чёрный	PVC	прямая	1
61735803	V-картридж	0.1 - 4	голубой	PTFE etc.	V-форма	1
61735802	O-картридж	4 - 16	красный	PVC	круглая	1
61735806	EASY STRIP накладные зажимы	-	-	-	-	1

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16