

## KNIPEX Alligator® переставные клещи

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

### Информация

Удобный доступ к изделию за счет компактности конструкции



### Преимущества

Фиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с изделия и позволяет тратить меньше усилий во время работы

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек

Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

### Области применения

Инструмент нечувствителен к загрязнениям благодаря надежной конструкции и поэтому отлично подходит для выполнения работ вне помещений

### Характеристики

9 ступеней с фиксацией

Высокая износостойкость рабочих поверхностей губок

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000164

Описание класса ETIM 5.0: Переставные клещи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000164

Описание класса ETIM 6.0: Переставные клещи

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**КНІРЕХ Alligator® переставные клещи**

Артикул	Обозначение	Ширина зажима, мм	Расстояние между щечками, мм	Вес, кг	Длина (мм)
62120505	Переставные клещи WPZI 25	50	46	0,374	250

Последнее обновление (13.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16