

KNIPEX Alligator® переставные клещи

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

Информация

Удобный доступ к изделию за счет компактности конструкции



Преимущества

Фиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с изделия и позволяет тратить меньше усилий во время работы
Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Инструмент нечувствителен к загрязнениям благодаря надежной конструкции и поэтому отлично подходит для выполнения работ вне помещений

Характеристики

9 ступеней с фиксацией
Высокая износостойкость рабочих поверхностей губок

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000164

Описание класса ETIM 5.0: Переставные клещи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000164

Описание класса ETIM 6.0: Переставные клещи

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



КНИРЕХ Alligator® переставные клещи

Длина (мм)	Вес, кг	Расстояние между щечками, мм	Ширина зажима, мм	Обозначение	Артикул
250	0,374	46	50	Переставные клещи WPZI 25	62120505