

КНИРЕХ плоскокруглогубцы

КНИРЕХ изолированные пассатижи для захвата и обрезки

Информация

С режущей кромкой



Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Инструмент для точного захвата

Характеристики

Острые, плоско-круглые щетки, поверхности захвата с зубцами, с режущими кромками

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833

Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000833

Описание класса ETIM 6.0: Плоскогубцы

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ плоскокрутлогубцы

| Артикул | Обозначение | Провод средней твердости, мм | Твердый провод, мм | Вес, кг | Длина (мм) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------|------------|
| Плоскокрутлогубцы с режущей кромкой | | | | | |
| 62120503 | Плоскокрутлогубцы FRZI 16 | 2,5 | 1,6 | 0,144 | 160 |

Последнее обновление (20.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16