

KNIPEX усиленные пассатижи

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

Информация

Снижение требуемого усилия на 35 % по сравнению с обычными пассатижами



Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

With gripping zones for versatile use
Режущие кромки для мягкого и твердого провода, фортепианных струн и толстых кабелей

Характеристики

Удлиненные режущие кромки для толстых кабелей

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836

Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836

Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многоступенчатая закалка в масле

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ усиленные пассатижи

Длина (мм)	Вес, кг	Диаметр кабеля, мм	Фортепианная струна, мм	Твердый провод, мм	Обозначение	Артикул
200	0,343	13	2,2	2,8	Усиленные пассатижи KKZI 20	62120504