

## КНИРЕХ бокорезы

КНИРЕХ X-Cut® — бокорезы с изолированными ручками для точной резки кабеля

### Информация

Узкая головка для использования в ограниченных размерах пространствах



### Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек  
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

### Области применения

Для мягкой и жесткой проволоки

### Характеристики

Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142

Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Ванадиевая сталь, кованные, многоступенчатая закалка в масле

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**КНИРЕХ бокорезы**

Артикул	Обозначение	Мягкий провод, мм	Провод средней твердости, мм	Твердый провод, мм	Вес, кг	Длина (мм)
КНИРЕХ бокорезы						
62120520	Бокорез SESI 16	4	3	2	0,216	160

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16