

Система кабельных тележек для С-профильной шины нержавеющая сталь

Группа компаний Lapp предлагает систему кабельных тележек как для плоских, так и для круглых кабелей.

Информация

Инструмент подсчета на нашей домашней странице (разделы «Техническая информация» — «Кабельные принадлежности»)



Преимущества

Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей
Устойчивые к воздействию пыли шариковые подшипники (колеса) обеспечивают легкость хода в шинах

Области применения

Строительство кранов и транспортеров
Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
Машиностроение
установок для мойки
Не для эксплуатации во взрывоопасных зонах

Примечание

Круглые и плоские кабели нельзя располагать один под другим и рядом друг с другом
Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Комплектация

Поставляемая длина С-профильной шины 6 м

Конструкция

Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее:

Макс. грузоподъемность: 20 кг

Материал:

Металлические детали: Устойчивая к воздействию кислот
нержавеющая сталь SS 2343 Винты и гайки: Устойчивая к

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

**Система кабельных тележек для С-профильной шины
нержавеющая сталь**

воздействию кислот нержавеющая сталь А4 Зажимы:
Полиамид 6

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °С

Комментарий

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Система кабельных тележек для С-профильной шины
 нержавеющая сталь

Артикул	Обозначение	Система	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля					
62200453	Кабельная тележка для плоского кабеля С30 15x54 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	15.0 x 54.0	-	1
62200462	Кабельная тележка для плоского кабеля С30 30x54 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	30.0 x 54.0	-	1
62200630	Каретка осаживателя плоская С30 30x54 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	30.0 x 54.0	-	1
62200640	Концевой зажим, плоский С30 30x54 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	30.0 x 54.0	-	1
Кабельная тележка для круглого кабеля					
62200120	Кабельная тележка для круглого кабеля С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200680	Каретка осаживателя круглая С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200130	Кабельный зажим круглый 10–16 мм нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	10.0 - 16.0	1
62200463	Кабельный зажим круглый 17–25 мм нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	17.0 - 25.0	1
62200700	Кабельный зажим круглый 26–36 мм нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	26.0 - 36.0	1
62200690	Кабельный концевой зажим круглый нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
Компоненты крепления					
62200454	С-профильная шина 6 м С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200600	Элемент шинного соединения С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200610	Шинный держатель гибкий С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

**Система кабельных тележек для С-профильной шины
нержавеющая сталь**

Артикул	Обозначение	Система	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
62200487	Шинный держатель стена С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200620	Останов С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200660	Электроудлинитель 800 мм С30 нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200650	Поводковый кронштейн: 400 мм нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1
62200670	Зажим для стального кронштейна, нержавеющая сталь	С30 нержавеющая сталь	-	-	1

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16