

ЕКК простые зажимы

Одинарный хомут ЕКК для крепления кабелей и жил



Преимущества

Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

Примечание

Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу T5
Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг
Только для вертикального монтажа

Комплектация

Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127

Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Температурный диапазон:

High mechanical load: +65° C

Low mechanical load: +100° C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ЕКК простые зажимы

Артикул	Обозначение	Для кабелей Ø, мм	Длина x ширина x высота (мм)	Вес кг/штук	Штук/ед. упаковки
Простые зажимы					
52026000	ЕКК 18	15 - 18	125 x 45 x 120	1,4	1
52026011	ЕКК 26	19 - 26	125 x 45 x 120	1,4	1

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16