

## ЕКК простые зажимы

Одинарный хомут ЕКК для крепления кабелей и жил



### Преимущества

Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля  
Большой диапазон размеров резьбы

### Области применения

Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

### Примечание

Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу T5

Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг

Только для вертикального монтажа

### Комплектация

Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127

Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Температурный диапазон:

Высокая механическая нагрузка: + 65 ° C, Низкая механическая нагрузка: + 100 ° C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## ЕКК простые зажимы

| Артикул        | Обозначение | Для кабелей Ø, мм | Длина x ширина x высота (мм) | Вес кг/штук | Штук/ед. упаковки |
|----------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| Простые зажимы |             |                   |                              |             |                   |
| 52026000       | EKK 18      | 15 - 18           | 125.0 x 45.0 x 120.0         | 1,4         | 1                 |
| 52026011       | EKK 26      | 19 - 26           | 125.0 x 45.0 x 120.0         | 1,4         | 1                 |