


FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей

Клиновидные шпонки FKK 08 для крепления плоских кабелей толщиной до 10 мм

Информация
Suitable mounting plates in the web catalog







Преимущества
Монтажная панель может быть прикреплена в нише к стене дюбелями или крепиться винтами (привариваться) к имеющимся скобам на шине.
Монтажные панели могут прикручиваться или привариваться к кабине.

Области применения
Крепление плоского контрольного провода

Конструкция
Небольшой клиновидный зажим для кабелей может захватывать до двух плоских кабелей, большой — до трех плоских кабелей

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002407 ETIM 5.0 Class-Description: Аксессуары для монтажной шины для силового кабеля/кабеля передачи данных
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002407 Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для шин прокладки проводов для электроэнергии/кабеля для передачи данных
Информация:	Сила зажима (при толщине всего кабеля): FKK 08: 2–10 мм = 600–800 H FKK 07: 2–9 мм / 16–17 мм = 800 H Минимальная глубина утапливания клина: FKK 08: 60 % = 60 мм FKK 07: 60 % = 90 мм
Материал:	Полиамид 6.6 — без галогенов
Температурный диапазон:	При эксплуатации: от -20 до +50 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


Последнее обновление (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей

Артикул	Обозначение	Количество кабелей	Макс. наружный диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
52026051	FKK 08	1–2	50x10	103	1
52026050	FKK 07	1–3	90x17	349	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей



Последнее обновление (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.