


РКК=клиновидные зажимы для круглых кабелей

Клиновидные шпонки РКК 01-06 для крепления круглых кабелей

Информация

Suitable mounting plates in the web catalog



Преимущества

Клиновидные зажимы надежно держат кабели, не снижая необходимой подвижности жил кабеля

Области применения

Крепление круглого контрольного провода

Конструкция

РКК 01 для 2 кабелей (7–10 мм и 8–11 мм)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127

Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Примечание:

Усилие зажима: 343 Н

Материал:

Полиамид 6.6

Температурный диапазон:

от -20 до +50 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

РКК=клиновидные зажимы для круглых кабелей

Артикул	Обозначение	Количество кабелей	Для кабелей с наружным Ø, мм	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
52026020	RKK 01	2	7.0 - 11.0	200	1
52026024	RKK 02	1	18 - 21.5	180	1
52026028	RKK 04	1	24.5 - 26	150	1
52026030	RKK 05	1	19 - 24	170	1
52026022	RKK 06	1	11.5 - 14	184	1

Последнее обновление (07.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16