

КЕВ 3550 Обжимные клещи

Клещи КЕВ 3550 для обжима неизолированных и изолированных наконечников для жил с площадью поперечного сечения до 50 мм²



Преимущества

Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
Стопорная функция размыкает инструмент только после завершения операции обжатия
Испытаны мин. на 80 000 опрессовок

Области применения

Инструмент для обжима изолированных и неизолированных наконечников сеч. 35–50 мм²

Характеристики

Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Примечание:

Обжимной профиль: специально разработанный в форме W-обжима

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КЕВ 3550 Обжимные клещи

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Обжимной профиль	Вес, кг	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
61791095	КЕВ 3550	35 - 50	Трапеция	0,5	220	1

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16