

## PEW 8.87 Клещи для обжима наконечников

Обжимной инструмент / плоскогубцы PEW 8.87 для обжима изолированных наконечников для жил с квадратным профилем обжима, изготовлен в Германии, быстрота и надежность, передняя вставка



### Преимущества

Удобен в использовании при ограниченном пространстве (распределительные шкафы, монтаж кабелей внутри оборудования)

Подходит для различного типа диаметров: 0,08 -10 мм<sup>2</sup> (PEW 8.87)

0,08-16 мм<sup>2</sup> (PEW 8.87 Plus)

Немецкое качество

Рычажная рукоятка увеличивает обжимное сцепление для неустанной работы

### Области применения

Клещи для обжима наконечников для жил (квадратной формы)

Подстраиваются под необходимый размер муфты

Квадратный обжимной профиль с четырьмя профилированными обжимными поверхностями

### Характеристики

Воронёные

### Конструкция

PEW 8.87: С торцевой и передней заправкой (до 2,5 мм<sup>2</sup>)

PEW 8.87 Plus: С торцевой заправкой

### Примечание

Для обжима наконечников длиной до 16 мм. Для более длинных наконечников рекомендуем использовать клещи PEW 8.185/8.186 (необходимо несколько обжимов) или PEW 12 с подходящей вставкой до 12 мм (к-во обжимов - одно).

Наконечники длиной до 20 мм должны быть обжаты по крайней мере дважды

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Общее:

Обжимаемая длина до 16 мм

Последнее обновление (29.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## PEW 8.87 Клещи для обжима наконечников

Обжимной профиль: четырёхгранный

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**РЕW 8.87 Клещи для обжима наконечников**

| Артикул  | Обозначение   | Для сеч. мм <sup>2</sup> | Обжимной профиль | Вес, кг | Длина (мм) | Штук/ед. упаковки |
|----------|---------------|--------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| 61813742 | РЕW 8.87      | 0.08 - 10                | Четырёхгранный   | 0,475   | 190        | 1                 |
| 61813744 | РЕW 8.87 Plus | 0.08 - 16                | Четырёхгранный   | 0,475   | 190        | 1                 |

Последнее обновление (29.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16