

KRB 0560 Клещи для обжима наконечников

KRB 0560: Обжимные плоскогубцы для обжима неизолированных плоских штыревых наконечников / панельных соединителей 4,8 и 6,3 от 0,5—6 мм², профиль обжима: плющильный валец, эргономичная конструкция



Надёжность

Преимущества

Явно выраженный прессовый штамп
Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника
Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
Испытаны мин. на 80 000 опрессовок

Области применения

Удобные пресс-клещи для неизолированных плоских штыревых наконечников, 0,5-6,0 мм², с плоским штыревым соединением 4,8 и 6,3

Характеристики

Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

Стандарты / Сертификаты соответствия

Испытаны по DIN EN 60352-2

Примечание

Локализатор обеспечивает правильное расположение деталей, что является важной составляющей качественного соединения

Комплектация

61790950 - поставляется без локализатора
61791100 - поставляется с локализатором

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

KRB 0560 Клещи для обжима наконечников

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168 Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Общее:	Регулируемое обжимное давление
Примечание:	Обжимной профиль: овальный

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КРВ 0560 Клещи для обжима наконечников

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Обжимной профиль	Для плоских штыревых наконечников	Вес, кг	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
61790950	КРВ 0560 без локализатора	0,5 - 6	овальный	4,8 + 6,3	0,54	255	1
61791100	КРВ 0560 с локализатором	0,5 - 6	овальный	4,8 + 6,3	0,54	255	1

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16