

Трубчатые кабельные наконечники KRFN

Трубчатые кабельные наконечники KRFN для медного кабеля 2 и 5 кл., легко продеваются через кабельные вводы.



Преимущества

Могут быть установлены с помощью кабельных вводов, позволяя осуществить предварительную сборку
 Высокая безопасность и нагрузка благодаря применению высококачественной электролитической меди
 Со смотровым отверстием

Области применения

Трубчатые кабельные наконечники для стандартных и гибких токопроводящих жил сечением 50-240 мм², с классом гибкости 2 и 5

В ограниченном (узком) пространстве

Стандарты / Сертификаты соответствия

Соответствует требованиям стандартов EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 и VDE 0220:1 в сочетании с рекомендуемым инструментом

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные наконечники для медных проводов

Материал:

Лужёная электролитическая медь

Температурный диапазон:

Рабочая: до +90°C

При монтаже: +110°C; макс. +140°C

Температура при монтаже: 110°C, макс. +140°C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Трубчатые кабельные наконечники KRFN

Артикул	Обозначение	Ø отверстия, мм	UL сертификация	Длина (мм)	Обжимные матрицы	d мм	W мм	Штук/ед. упаковки
61797400	KRFN 50/6	6	нет	51	B 14,5	11	18	100
61797401	KRFN 50/8	8	нет	51	B 14,5	11	18	100
61797402	KRFN 50/10	10	нет	51	B 14,5	11	18	100
61797403	KRFN 70/6	6	нет	56	B 14,5	13	20	50
61797404	KRFN 70/8	8	нет	56	B 17	13	20	50
61797405	KRFN 70/10	10	нет	56	B 17	13	20	50
61797406	KRFN 95/8	8	нет	61	B 20	15	24	50
61797407	KRFN 95/10	10	нет	62	B 20	15	24	50
61797408	KRFN 95/12	12	нет	64	B 20	15	24	50
61797409	KRFN 120/8	8	нет	65	B 22	17	26	25
61797410	KRFN 120/10	10	нет	66	B 22	17	26	25
61797411	KRFN 120/12	12	нет	68	B 22	17	26	25
61797412	KRFN 150/10	10	нет	73	B 25/13 CB 25	19	30	25
61797413	KRFN 150/12	12	нет	75	B 25/13 CB 25	19	30	25
61797414	KRFN 185/10	10	нет	80	13 B 27	21	32	20
61797415	KRFN 185/12	12	нет	82	13 B 27	21	32	20
61797417	KRFN 240/10	10	нет	84	13 B 30	22,5	38	10
61797418	KRFN 240/12	12	нет	84	13 B 30	22,5	38	10

Последнее обновление (01.06.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Трубчатые кабельные наконечники KRFN

