


DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты

Изолированные наконечники для жил в изоляции/обмотке



Без галогенов

Области применения

Изолированные наконечники для жил в лентах по DIN 46228, ч. 4
 Наконечники по DIN в виде ленты,
 намотаны на катушки до 3000 штук для работы на обжимных автоматах

Комплектация

Диаметр катушки: прибл. 25 см

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005

Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Материал:

Медь/полипропилен

Поверхность: лужёная

Температурный диапазон:

Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Цвет	l1 мм	l2 мм	d1 мм	d2 мм	R мм	Кол-во полосок
61802052	DIN-лента 0,5	0.5	белый	14,5	8	1,1	2,6	3,5	3000 x 1
61802054	DIN-лента 0,75	0.75	серый	14,5	8	1,3	2,8	3,6	3000 x 1
61802056	DIN-лента 1,0	1	красный	14,5	8	1,5	3	3,9	3000 x 1
61802058	DIN-лента 1,5	1.5	чёрный	14,5	8	1,8	3,4	4,2	2500 x 1
61802060	DIN-лента 2,5	2.5	голубой	14,5	8	2,3	4,2	5	1500 x 1

Последнее обновление (27.01.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16