


Наконечники для жил в ленте АНІВ

изолированные наконечники для жил с уплотнением Mini-Crip, небольшая упаковка



Без галогенов

Области применения

Изолированные наконечники для жил в упаковке с зажимом Mini-Crip

Комплектация

Изолированные наконечники для жил обычной длины в виде ленты, состоящей из 100 скреплённых между собой наконечников в упаковке с зажимом Mini-Crip, в упаковке 10 лент
Скреплённые наконечники легко отрываются друг от друга

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005 Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Общее:	Без галогенов
Материал:	Медь/полипропилен Поверхность: лужёная
Температурный диапазон:	от -5 °C до +105 °C

Комментарий

По запросам - другие размеры и цвета.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Наконечники для жил в ленте АНІВ

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Цвет	l1 мм	l2 мм	d1 мм	s1 мм	d2 мм	s2 мм	Содержимое	Штук/ед. упаковки
61794760	Наконечники для жил в ленте АНІВ	0.34	бирюзовый	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	10x100	1
61794770	Наконечники для жил в ленте АНІВ	0.5	оранжевый	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	10x100	1
61794780	Наконечники для жил в ленте АНІВ	0.75	белый	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	10x100	1
61794790	Наконечники для жил в ленте АНІВ	1	желтый	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	10x100	1
61794800	Наконечники для жил в ленте АНІВ	1.5	красный	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	10x100	1
61794810	Наконечники для жил в ленте АНІВ	2.5	голубой	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	10x100	1

Последнее обновление (29.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16