

SHIELD-KON® Двухэлементные заземляющие контакты для экрана

Двухэлементный соединитель экрана SHIELD-KON® для подсоединения экранированных кабелей, внутренняя втулка GSB, наружная втулка GSC, надежное соединение

Информация

Состоит из внутренней и внешней втулки



Железно-дорожный транспорт



ЭМС

Преимущества

Жесткая прочная внутренняя гильза поглощает давление и защищает жилу от механических нагрузок
Шестигранные заземляющие гильзы гарантируют идеальное электрическое и механическое соединение

Области применения

Для экранированных кабелей, диаметр под экраном 1,1-9,4 мм
Телекоммуникации
Для применения в железнодорожном транспорте

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

Описание класса ETIM 5.0: соединение для экранированных проводов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002650

Описание класса ETIM 6.0: Подключение для экранированного кабеля

Материал:

Бронза
Galvanically galvanized

Температурный диапазон:

Испитаны при низких температурах
100 циклов изменения температуры в диапазоне от -40 до +155°С дают незначительное повышение переходного сопротивления

Комментарий

Последнее обновление (13.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SHIELD-KON® Двухэлементные заземляющие контакты для экрана

SHIELD-KON® - зарегистрированная ТМ АBB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SHIELD-KON® Двухэлементные заземляющие контакты для экрана

Артикул	Обозначение	Цвет	Внутрен. х наружн. Ø гильзы, мм	Подходящая обжимная вставка	Гнездо	Штук/ед. упаковки
Внутренняя гильза						
61749430	GSB 046	серебристый	1,17 x 1,9	-	-	100
61749440	GSB 058	желтый	1,47 x 2,1	-	-	100
61749450	GSB 063	красный	1,6 x 2,23	-	-	100
61749460	GSB 071	зеленый	1,87 x 2,44	-	-	100
61749470	GSB 080	голубой	2 x 2,63	-	-	100
61749480	GSB 090	оранжевый	2,2 x 2,9	-	-	100
61749490	GSB 096	лиловый	2,44 x 3,02	-	-	100
61749500	GSB 101	желтый	2,56 x 3,16	-	-	100
61749510	GSB 109	красный	2,76 x 3,36	-	-	100
61749520	GSB 115	серебристый	2,92 x 3,7	-	-	100
61749530	GSB 124	зеленый	3,14 x 3,68	-	-	100
61749540	GSB 128	серебристый	3,25 x 3,86	-	-	100
61749550	GSB 134	оранжевый	3,4 x 4	-	-	100
61749560	GSB 149	голубой	3,78 x 4,54	-	-	100
61749570	GSB 156	красный	3,96 x 4,9	-	-	100
61749580	GSB 165	серебристый	4,2 x 4,92	-	-	100
61749590	GSB 175	зеленый	4,44 x 5,46	-	-	100
61749600	GSB 187	желтый	4,75 x 5,76	-	-	100
61749610	GSB 194	голубой	4,93 x 5,76	-	-	100
61749620	GSB 205	оранжевый	5,2 x 6,22	-	-	100
61749630	GSB 219	серебристый	5,56 x 6,35	-	-	100
61749640	GSB 225	желтый	5,71 x 6,5	-	-	100
61749650	GSB 232	красный	5,9 x 6,7	-	-	100
61749660	GSB 250	зеленый	6,35 x 7,14	-	-	100
61749670	GSB 261	голубой	6,63 x 7,54	-	-	100
61749680	GSB 266	серебристый	6,75 x 7,54	-	-	100
61749690	GSB 275	оранжевый	6,98 x 7,77	-	-	100
61749700	GSB 281	желтый	7,14 x 8,4	-	-	100
61749710	GSB 287	серебристый	7,29 x 8,3	-	-	100
61749720	GSB 297	красный	7,54 x 8,5	-	-	100
61749730	GSB 312	лиловый	7,92 x 9,2	-	-	100
61749740	GSB 348	оранжевый	8,84 x 10,2	-	-	100
61749750	GSB 375	голубой	9,52 x 10,3	-	-	100

Последнее обновление (13.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

Артикул	Обозначение	Цвет	Внутрен. х наружн. Ø гильзы, мм	Подходящая обжимная вставка	Гнездо	Штук/ед. упаковки
Наружные гильзы						
61749810	GSC 101	серебристый	2,56 x 3,16	PEW 12.1425 SK	19	100
61749820	GSC 128	голубой	3,25 x 3,86	PEW 12.1425 SK	00	100
61749830	GSC 149	лиловый	3,78 x 4,54	PEW 12.1425 SK	01	100
61749840	GSC 156	желтый	3,96 x 4,9	PEW 12.1425 SK	02	100
61749850	GSC 175	голубой	4,4 x 5,46	PEW 12.1425 SK	03	100
61749860	GSC 187	оранжевый	4,75 x 5,76	PEW 12.1426 SK	6	100
61749870	GSC 194	красный	4,93 x 5,79	PEW 12.1426 SK	6	100
61749880	GSC 199	серебристый	5,05 x 5,97	PEW 12.1426 SK	6	100
61749890	GSC 205	желтый	5,2 x 6,22	PEW 12.1426 SK	8	100
61749900	GSC 219	зеленый	5,56 x 6,35	PEW 12.1426 SK	8	100
61749910	GSC 225	лиловый	5,71 x 6,5	PEW 12.1426 SK	9	100
61749920	GSC 232	оранжевый	5,9 x 6,7	PEW 12.1426 SK	10	100
61749930	GSC 261	желтый	6,63 x 7,54	PEW 12.1427 SK	11	100
61749940	GSC 275	серебристый	6,98 x 7,77	PEW 12.1427 SK	12	100
61749950	GSC 281	лиловый	7,14 x 8,4	PEW 12.1427 SK	14	100
61749960	GSC 287	голубой	7,29 x 8,3	PEW 12.1427 SK	14	100
61749970	GSC 297	зеленый	7,54 x 8,5	PEW 12.1427 SK	14	100
61749980	GSC 312	желтый	7,95 x 9,2	PEW 12.1428 SK	15	100
61749990	GSC 327	серебристый	8,3 x 9,45	PEW 12.1428 SK	16	100
61750000	GSC 348	оранжевый	8,84 x 9,98	PEW 12.1428 SK	17	100
61750010	GSC 359	лиловый	9,12 x 10,13	PEW 12.1429 SK	50	100
61750020	GSC 375	желтый	9,52 x 10,3	PEW 12.1429 SK	51	100
61750030	GSC 405	красный	10,28 x 11,5	PEW 12.1430 SK	52	100
61750040	GSC 415	голубой	10,54 x 11,76	PEW 12.1430 SK	52	100
61750050	GSC 425	серебристый	10,8 x 12,06	PEW 12.1430 SK	54	100
61750060	GSC 460	серебристый	11,68 x 12,95	PEW 12S.1440 SK	56	100
61750070	GSC 500	зеленый	12,7 x 14,6	PEW 12S.1440 SK	57	100

Последнее обновление (13.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16