

Обжимные вставки для системы PEW 12

Crimping inserts for PEW 12 for pressing end sleeves, insulated and uninsulated connectors und screen connectors



Преимущества

Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
Inserts are easily changeable

Примечание

High flexibility: Interchangeable inserts that fit into either the PEW 12 / PEW 12S manual crimping tool, the E-PEW 12 electric crimping tool or the CM 25-1 crimping machine (compatibility see datasheet)

Комплектация

Насадки на обжимные клещи поставляются без цанги

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001282

Описание класса ETIM 6.0: Использование для обжимного инструмента, кабельных наконечников/соединителей, наконечников для жил, присоединения экрана

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Обжимные вставки для системы PEW 12

Артикул	Обозначение	Подходит для	Диапазон опрессовки, сеч. мм ²	Размеры обжима, мм	Ø обжимных гильз, мм	Обжимной профиль	Ø по экрану, мм	Штук/ед. упаковки
Insulated and non-insulated conductors end sleeves (suitable for PEW 12 tool)								
61813802	PEW 12.090	-	0,25 - 6	-	-	Обжимной профиль: трапеция	-	1
61813803	PEW 12.091	-	10,0-25,0	-	-	W-опрессовка	-	1
61813993	PEW 12.331	-	35,0-50,0	-	-	W-опрессовка	-	1
61813911	PEW 12S.093	-	70	-	-	W-опрессовка	-	1
61813912	PEW 12S.094	-	95	-	-	W-опрессовка	-	1
TWIN end sleeves (suitable for PEW 12 tool)								
61813913	PEW 12.090-6	-	-	-	-	Обжимной профиль: трапеция	-	1
61815642	PEW 12.097	-	-	-	-	W-опрессовка	-	1
Insulated cable lugs and panel connectors (suitable for PEW 12 tool)								
61813914	PEW 12.064	-	-	-	-	Коническое обжатие (ISO)	-	1
61813812	PEW 12.060	-	0,5-6,0	-	-	Коническое обжатие (ISO)	-	1
Non-insulated cable lugs (suitable for PEW 12 tool)								
61813916	PEW 12.1071	-	0,5-10	-	-	W-опрессовка	-	1
61813862	PEW 12.033	-	16-25	-	-	дорн	-	1
Non-insulated panel connectors (suitable for PEW 12 tool)								
61814600	PEW 12.045	неизолированный плоский штекерный соединитель 2,8 + 4,8	0,1-2,5	-	-	овальный	-	1
61814601	PEW 12.045 Locator	неизолированный плоский штекерный соединитель 2,8 + 4,8	0,1-2,5	-	-	-	-	1
61813991	PEW 12.838	Ширина штекера 4,8	0,5—1,5	-	-	овальный	-	1
61813992	PEW 12.838 Locator	Ширина штекера 4,8	0,75 - 1,5	-	-	-	-	1
61813808	PEW 12.050	неизолированный плоский штекерный	0,5-6,0	-	-	овальный	-	1

Последнее обновление (30.04.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тек.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Обжимные вставки для системы PEW 12

Артикул	Обозначение	Подходит для	Диапазон опрессовки, сеч. мм ²	Размеры обжима, мм	Ø обжимных гильз, мм	Обжимной профиль	Ø по экрану, мм	Штук/ед. упаковки
		соединитель 4,8 + 6,3						
61813809	PEW 12.050-014 Locator	Ширина штекера 6,3	1 - 2,5	-	-	-	-	1
61815645	PEW 12.465	Ширина штекера 6,3	1 - 2,5	-	-	овальный	-	1
61815646	PEW 12.465 Locator	Ширина штекера 6,3	-	-	-	-	-	1
61815643	PEW 12.751	Ширина штекера 6,3	-	-	-	овальный	-	1
61815644	PEW 12.751 Locator	Ширина штекера 6,3	-	-	-	-	-	1
61815647	PEW 12 Universal positioning aid	-	-	-	-	-	-	1
One piece screen connectors RSK (suitable for PEW 12 tool)								
61815635	PEW 12.1448/101 A	RSK 5101	-	-	-	Особая форма	1.27 - 1.79	1
61815636	PEW 12.1449/101 B	RSK 5101	-	-	-	Особая форма	1.8 - 2.28	1
61815637	PEW 12.1450/201 C	RSK 5201	-	-	-	Особая форма	2.29 - 2.55	1
61815638	PEW 12.1341/201 D	RSK 5201	-	-	-	Особая форма	2.56 - 3.0	1
61815639	PEW 12.1451/201 E	RSK 5201	-	-	-	Особая форма	3.01 - 3.34	1
61815640	PEW 12.1452/201 F	RSK 5201	-	-	-	Особая форма	3.35 - 3.65	1
61815641	PEW 12.1453/301 G	RSK 5301	-	-	-	Особая форма	3.66 - 4.13	1
61813869	PEW 12.374/301 H	RSK 5301	-	-	-	Особая форма	4.14 - 4.71	1
61813868	PEW 12.373/301 J	RSK 5301	-	-	-	Особая форма	4.72 - 5.12	1
61813864	PEW 12.599/401 K	RSK 5401	-	-	-	Особая форма	5.13 - 5.86	1
61813865	PEW 12.375/401 L	RSK 5401	-	-	-	Особая форма	5.87 - 6.36	1
61813866	PEW 12.354/401 M	RSK 5401	-	-	-	Особая форма	6.37 - 7.0	1
61813867	PEW 12.619/401 N	RSK 5401	-	-	-	Особая форма	7.01 - 7.62	1
Two-part screen connectors SHIELD-KON® (suitable for PEW 12 tool)								

Последнее обновление (30.04.2021)
©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тек.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Обжимные вставки для системы PEW 12

Артикул	Обозначение	Подходит для	Диапазон опрессовки, сеч. мм ²	Размеры обжима, мм	Ø обжимных гильз, мм	Обжимной профиль	Ø по экрану, мм	Штук/ед. упаковки
61813881	PEW 12.1425 SK	GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175	-	-	-	Шестигранник	-	1
61813882	PEW 12.1426 SK	GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232	-	-	-	Шестигранник	-	1
61813883	PEW 12.1427 SK	GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297	-	-	-	Шестигранник	-	1
61813884	PEW 12.1428 SK	GSC 312 / 327 / 348	-	-	-	Шестигранник	-	1
61813885	PEW 12.1429 SK	GSC 359 / 375	-	-	-	Шестигранник	-	1
61813886	PEW 12.1430 SK	GSC 405 / 415 / 425	-	-	-	Шестигранник	-	1
61813887	PEW 12S.1440 SK	GSC 460 / 500	-	-	-	Шестигранник	-	1
Coax connectors (suitable for PEW 12 tool)								
61813813	PEW 12.100	-	-	5,4/6,48/1,72	6,4/7,6/2,1	Шестигранник	-	1
61813814	PEW 12.110	-	RG 174, 58	5,4/4,52/1,72	6,4/5,4/2,1	Шестигранник	-	1
61813827	PEW 12.111	-	-	8,23/6,48/1,72/1,07	9,4/7,6/2,1/1,3	Шестигранник	-	1
61813816	PEW 12.114	-	-	10,9/2,54	12,0/3,0	Шестигранник	-	1
61813818	PEW 12.119	-	-	1,75/9,73	2,1/10,7	Шестигранник	-	1
61813852	PEW 12.158	-	-	7,0/8,4/8,1	7,7/9,5/9,5	Шестигранник	-	1
61813853	PEW 12.159	-	-	3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72	3,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95	Шестигранник	-	1
61813861	PEW 12.772	-	-	2,67/3,25/3,83	3,1/3,8/4,2	Шестигранник	-	1
Other connectors (suitable for PEW 12 tool)								
61813849	PEW 12.155	-	-	4,20/3,65/5,0	5,4/4,3/6,0	Шестигранник	-	1
61813825	PEW 12.031	-	1,5-10,0	-	-	Шестигранник	-	1
61813811	PEW 12.032	-	0,5-10	-	-	дорн	-	1
61813823	PEW 12.020	-	0,5-2,5	-	-	дорн	-	1
61813824	PEW 12.030	-	4,0-10,0	-	-	W-опрессовка	-	1
61813826	PEW 12.063	-	10,0-16,0	-	-	дорн	-	1
61813804	PEW 12.092	-	35,0-50,0	-	-	W-опрессовка	-	1
61814605	PEW 12.691	-	0,5-6,0	-	-	Коническое обжатие (ISO)	-	1
61814606	PEW 12.742	-	0,5-2,5	-	-	овальный	-	1
61814607	PEW 12.745	-	1,25-6	-	-	овальный	-	1

Последнее обновление (30.04.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16