


## Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Винтовое/самоклеящееся гнездо для крепления кабельных стяжек



Не поддерживают горение



Без галогенов

### Преимущества

Возможность перекрёстного/ двойного крепления кабельных жгутов на точках перекрещивания  
Простое использование

### Области применения

Кабельная стяжка для настенного крепления кабеля вставляется в прорезь.  
Монтаж распределительных шкафов, транспортные средства, офисные приборы и т. д.

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Self-extinguishing in accordance with  
UL 94 V-2 (without adhesive tape)

### Примечание

Для установки стенки должны быть гладкими и обезжиренными  
Минимальное время фиксации клеящей основы: 10 сек, рекомендуемое время: 24 часа

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449 Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек
Поставляемые цвета:	Чёрный Натуральные цвета
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	-15 °C до +50 °C

Последнее обновление (18.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Мин. температура монтажа: +10 °С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Цоколь с самоклеющейся поверхностью**

Артикул	Обозначение	Цвет	Диаметр, мм	Для ширины стяжек, мм	Длина x ширина (мм)	Штук/ед. упаковки
61718612	Цоколь с самоклеющейся поверхностью 19 x 19 NA	натуральный	3,2	3,6	19 x 19	100
61718611	Клеевой цоколь 19 x 19 ВК	чёрный	3,2	3,6	19 x 19	100
61718614	Площадка с клейким основанием 28 x 28 NA	натуральный	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100
61718613	Площадка с клейким основанием 28 x 28 ВК	чёрный	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100

Последнее обновление (18.02.2020)

©2020 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgrp.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16