

Крепление для стяжек

Штепсельное гнездо для крепления кабельных стяжек



Преимущества

Цоколь имеет отверстие для кабельных хомутов шириной до 4,5 мм, и благодаря гибкой носовой части подходит для различных применений

Области применения

Крепежный цоколь (для кабельной стяжки) со вставным зажимом
Идеально подходит для установки в шкафах управления.

Быстрый и безопасный монтаж делает их идеальными для применения в бытовой техники, автомобилях и оргтехнике

Примечание

Гранично минимальная рабочая температура +10 °C

Конструкция

Для кабельных стяжек: 2,8/4,8 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449

Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Материал:

Полиамид 6.6

Температурный диапазон:

от -40 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Крепление для стяжек

| Артикул | Обозначение | Цвет | Для толщины стенки до, мм | Диаметр, мм | Для ширины стяжек, мм | Вес г/100 штук | Штук/ед. упаковки |
|----------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 61724001 | Контактная колодка 10 × 66 NA | натуральный | 3,2 | 6,4 (M6) | 4,5 | 25,2 | 100 |
| 61724002 | Plug socket 10 x 66 BK | чёрный | 3,2 | 6,4 (M6) | 4,5 | 25,2 | 100 |

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16