

## Крепление для стяжек

Штепсельное гнездо для крепления кабельных стяжек



### Преимущества

Цоколь имеет отверстие для кабельных хомутов шириной до 4,5 мм, и благодаря гибкой носовой части подходит для различных применений

### Области применения

Крепежный цоколь (для кабельной стяжки) со вставным зажимом

Идеально подходит для установки в шкафах управления.

Быстрый и безопасный монтаж делает их идеальными для применения в бытовой техники, автомобилях и оргтехнике

### Примечание

Гранично минимальная рабочая температура +10 °C

### Конструкция

Для кабельных стяжек: 2,8/4,8 мм

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449

Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Материал:

Полиамид 6.6

Температурный диапазон:

от -40 до +80 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Крепление для стяжек**

Артикул	Обозначение	Цвет	Для толщины стенки до, мм	Диаметр, мм	Для ширины стяжек, мм	Вес г/100 штук	Штук/ед. упаковки
61724001	Контактная колодка 10 × 66 NA	натуральный	3,2	6,4 (M6)	4,5	25,2	100

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16