

TY-Rap® кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи

Кабельная стяжка TY- RAP® со стальным наконечником также доступна как кабельная стяжка с областью для маркировки кабельных пучков.

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Без галогенов

Преимущества

Кабельные стяжки с поверхностью для надписи
 Позволяют связывать в пучки и маркировать кабели
 Простой монтаж благодаря скруглённым углам
 Запатентованный замок из нерж. стали гарантирует надёжный крепёж даже в тяжёлых условиях

Области применения

Для связывания в пучки, крепления и маркировки кабелей, гидравлических и пневматических шлангов

Стандарты / Сертификаты соответствия

Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
 Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Конструкция

TY 51 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке
 TY 53 M/TY 532 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке поверх замка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета:	Натуральные цвета
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

Последнее обновление (15.07.2020)
 ©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03.16

TY-RAP®кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи

Комментарий

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.

По запросам - меньшие упаковочные единицы

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ТУ-Par@кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина (мм)	Ø пучка, мм	Поверхность для надписи (мм)	Разрывная прочность, Н	Штук/ед. упаковки
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке							
61716020	ТУ 51 М	да	92.0 x 2.4	10 - 16	25 x 8	80	500
Место для маркировки расположено параллельно к стяжке							
61715840	ТУ 46 MD	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	30 x 24	220 Двойной	500
61715880	ТУ 46 MT	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	46 x 24	220 Тройной	500
61715920	ТУ 46 MF	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	63 x 24	220 Четырёхкратный	250
61715780	ТУ 546 М	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	13 x 24	220	100
61715950	ТУ 548 М	да	360.0 x 4.8	19 - 102	13 x 54	220	100
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке поверх замка							
61716080	ТУ 53 М	да	102.0 x 2.4	2 - 16	21 x 9	80	500
61716560	ТУ 532 М	да	212.0 x 2.4	2 - 51	21 x 9	80	1000

Последнее обновление (15.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16