


## TY-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи

Кабельная стяжка TY- RAP® со стальным язычком также предлагается компанией LAPP в исполнении с маркировочной поверхностью для маркировки и обозначения кабельных пучков.

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Без галогенов

### Преимущества

Кабельные стяжки с поверхностью для надписи  
 Позволяют связывать в пучки и маркировать кабели  
 Простой монтаж благодаря скруглённым углам  
 Запатентованный замок из нерж. стали гарантирует надежный крепеж даже в тяжелых условиях

### Области применения

Для связывания в пучки, крепления и маркировки кабелей, гидравлических и пневматических шлангов

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Регистрационный номер: E49405, см. таблицу  
 Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

### Конструкция

TY 51 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке  
 TY 53 M/TY 532 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке поперек замка

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета:

Натуральные цвета

Материал:

Полиамид 6.6  
 без галогенов, без силикона

Температурный диапазон:

от -40 до +85 °C

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**TY-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи**

### **Комментарий**

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.

По запросам - меньшие упаковочные единицы

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ТУ-Par@кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина (мм)	Ø пучка, мм	Поверхность для надписи (мм)	Разрывная прочность, Н	Штук/ед. упаковки
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке							
61716020	ТУ 51 М	да	92.0 x 2.4	10 - 16	25 x 8	80	500
Место для маркировки расположено параллельно к стяжке							
61715840	ТУ 46 MD	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	30 x 24	220 Двойной	500
61715880	ТУ 46 MT	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	46 x 24	220 Тройной	500
61715920	ТУ 46 MF	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	63 x 24	220 Четырёхкратный	250
61715780	ТУ 546 М	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45	13 x 24	220	100
61715950	ТУ 548 М	да	360.0 x 4.8	19 - 102	13 x 54	220	100
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке поверх замка							
61716080	ТУ 53 М	да	102.0 x 2.4	2 - 16	21 x 9	80	500
61716560	ТУ 532 М	да	212.0 x 2.4	2 - 51	21 x 9	80	1000

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16